




# Masterfoam

## Tête AFFF auto-aspirante

### Pour une portée inégalée

- **Tête de diffusion auto aspirante.**
- **Concentration :** 0,5% - 1% - 3% - 6%  
Ajustable par orifices calibrés interchangeables.
- **Jet plein et jet diffusé** jusqu'à 90°.
- Entrée 2,5" BSP femelle.
- **Système breveté** assurant une meilleure qualité de mousse.
- Portée augmentée du fait de la conception.



- Flexible d'aspiration de 2,80 m résistant aux U.V.
- Corps en aluminium anodisé

# RÉFÉRENCES


Débit (à 7 bar)	1300 l/min	2000 l/min	3000 l/min
Référence	I12.42.020	I12.42.016	I12.42.019

## MODES D'UTILISATION


- 1- Vérifier que la pastille de concentration en place correspond bien au pourcentage désiré.
- 2- Relever les bras du raccord Camlock du flexible et l'emmancher.
- 3- Abaisser les bras de verrouillage pour serrer et réaliser l'étanchéité.



### Courbes Débit/Pression et Portées



Notes : Angle de site : 30° - La portée en eau est égale à 110% de la portée en mousse



ZF02.028.FR.1

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

